

**Garant****Kopier- och planfräsar, indexerade, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:  
32/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

**OBS!:**

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 9IP.**

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Antal skär Z	4
Fästgंगा M	M16
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	19,45 mm
Invändig	ja
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skruvsats förvändskär	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Skär- $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	42 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2,06 grad
Passande vändskär	RPK.10T3M0T
spiralfräsning $a_p$	2,5 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Skärindelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 2	219878 2
--------------------------------------	----------