

Garant**HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208037 22
GTIN	4045197269973
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Vinkeltolerans $\pm 8'$.**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Tandantal Z: 8

Friställningsdiameter D_1 : 10 mm

totallängd L: 67 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mmSkärlängd L_c : 9 mmMatning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	8
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Skär-Ø D_c	22 mm
Friställningsdiameter D_1	10 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	67 mm

Skärlängd L _c	9 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar