

**Garant**
**HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	208037 25
GTIN	4045197269980
Artikelklass	11X

**Beskrivning**
**Utförande:**

 Vinkeltolerans  $\pm 8'$ .

**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Till fullt ingrepp  $f_z$  med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Tandantal Z: 8

 Friställningsdiameter  $D_1$ : 9 mm

totallängd L: 67 mm

 Skaftdiameter  $D_s$ : 12 mm

 Skärlängd  $L_c$ : 10 mm

 Matning  $f_z$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	8
Friställningsdiameter $D_1$	9 mm
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Matning $f_z$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	67 mm

Skärlängd L <sub>c</sub>	10 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar