

Garant**HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208037 28
GTIN	4045197269997
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Vinkeltolerans $\pm 8'$.**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 9

Tandantal Z: 9

Friställningsdiameter D_1 : 13 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mmSkärlängd L_c : 11 mmMatning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Teknisk beskrivning**

Friställningsdiameter D_1	13 mm
Tandantal Z	9
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skär-Ø D_c	28 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	80 mm

Skärlängd L _c	11 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfavinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar