

**Garant****HM-vinkelfräs form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208036 25
GTIN	4045197269911
Artikelklass	11X

**Beskrivning****Utförande:**Vinkeltolerans  $\pm 8'$ .**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp  $f_z$  med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Friställningsdiameter  $D_1$ : 11 mm

totallängd L: 67 mm

Tandantal Z: 8

Skaftdiameter  $D_s$ : 12 mmSkärlängd  $L_c$ : 6,3 mmMatning  $f_z$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	8
Skär-Ø $D_c$	25 mm
Friställningsdiameter $D_1$	11 mm
Matning $f_z$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
totallängd L	67 mm

Skärlängd L <sub>c</sub>	6,3 mm
Form	D
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar