

Garant**HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208037 32
GTIN	4045197270009
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Vinkeltolerans $\pm 8'$.**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 9

Tandantal Z: 9

Friställningsdiameter D_1 : 15 mm

totallängd L: 71 mm

Skaftdiameter D_s : 16 mmSkärlängd L_c : 12,5 mmMatning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	9
Skär-Ø D_c	32 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	71 mm

Skärlängd L _c	12,5 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar