

Garant
HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm

Beställningsdata

Ordernummer	208037 38
GTIN	4045197270016
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

 Vinkeltolerans $\pm 8'$.

OBS!:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 9

Tandantal Z: 9

 Friställningsdiameter D_1 : 15 mm

totallängd L: 80 mm

 Skaftdiameter D_s : 16 mm

 Skärlängd L_c : 16 mm

 Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	38 mm
Friställningsdiameter D_1	15 mm
Tandantal Z	9
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	80 mm

Skärlängd L _c	16 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar