

Garant
HM-vinkelfräs form D 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 22 mm

Beställningsdata

Ordernummer	208038 22
GTIN	4045197270047
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

 Vinkeltolerans $\pm 8'$.

OBS!:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Kör till fullt ingrepp f_z med 50 %.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Tandantal Z: 8

 Friställningsdiameter D_1 : 10,2 mm

totallängd L: 67 mm

 Skaftdiameter D_s : 12 mm

 Skärlängd L_c : 9 mm

 Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,043 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	8
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,043 mm
Friställningsdiameter D_1	10,2 mm
Skär-Ø D_c	22 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	67 mm

Skärlängd L _c	9 mm
Form	D
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar