

Garant**HM-fasfräs 90°, obelagd, Ø e8 DC: 4mm**

Beställningsdata

Ordernummer	208070 4
GTIN	4045197129093
Artikelklass	11X

Beskrivning

Utförande:**Tolerans:** Spetsvinkel $\pm 1^\circ$.**Användningsdata:**

- Spårfräsning
- försänkning
- Fasning
- Kan även användas som NC-centrerborr.

OBS!:Beställ form **HB** med **nr 208071**.

Form HB kan levereras till samma pris.

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	2
Skär-Ø D _c	4 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skärlängd L _c	11 mm
totallängd L	57 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Fasfräsning	45 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Fasningsfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	55 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB

129100 HB