

Garant
HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 20 mm

Beställningsdata

Ordernummer	208037 20
GTIN	4045197269966
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

 Vinkeltolerans $\pm 8'$.

OBS!:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 8

Tandantal Z: 8

 Friställningsdiameter D_1 : 7,8 mm

totallängd L: 63 mm

 Skaftdiameter D_s : 12 mm

 Skärlängd L_c : 8 mm

 Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Teknisk beskrivning

Friställningsdiameter D_1	7,8 mm
Tandantal Z	8
Skär-Ø D_c	20 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	63 mm

Skärlängd L _c	8 mm
Form	C
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfavinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar