

**Garant****Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, Ø k10 DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191500 25
GTIN	4045197103031
Artikelklass	11W

**Beskrivning****Utförande:**Flerskäriga fräsar. **Excentrisk avbackning.**

Ändskärsgeometri för rampning.

**Teknisk beskrivning**

Tandantal Z	4
Skär-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,046 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
totallängd L	121 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	45 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grad
Hörnfasvinkel	90 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	25 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	23 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	55 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		