

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	20 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	5 mm
totallängd L	100 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	10 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Skaftdiameter D _s	8 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Spännhöjd L ₂	7 mm
ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång