

**Garant****Kopier- och planfräsar, indexerade, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	212018 52/5
GTIN	4062406576646
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Kopier- och planfräsar av senaste generation. Indexerade runda vändskärsplattor skapar stabila förutsättningar och säkrar plattan mot oavsiktlig vridning under användningen. Den optimerade formpassningen mellan vändskärsplattan och plattsätet garanterar högsta möjliga processsäkerhet.

### OBS!:

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP.**

## Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,3 grad
Invändig	ja
FästhålsØ	22 mm
spiralfräsning $a_p$	4 mm
Skär-Ø $D_c$	52 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	15 - 30 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	92 mm
Antal skär Z	5
Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	36,94 mm
Skruvsats förvändskär	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RPK.1204M0T
$\varnothing D_3$	40 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	102 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar Typ 3	219878 3
--------------------------------------	----------