

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	12 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Mittförskjutning $L_3$	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Serie	GARANT Master
Skruvsats för vändskär	269028 7
totallängd $L$	125 mm
ISO-kod hållare	A10K SCLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
Huvudängd $L_1$	20 mm
Spännhöjd $L_2$	9 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång