

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	11 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
ISO-kod hållare	A12L SCLCR/L06
totallängd L	140 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
Serie	GARANT Master
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	14 mm
Huvudängd $L_1$	24,3 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång