

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L12
Huvudängd L ₁	43 mm
totallängd L	200 mm
Serie	GARANT Master
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruvsats förvändskär	269028 9
Passande vändskär	CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	27 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Mittförskjutning L ₃	13,5 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång