

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	31 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	180 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	18 mm
Serie	GARANT Master
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skruvsats för vändskär	269028 8
Spännhöjd L ₂	15 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång