

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 25/09
GTIN	4062406575786
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	43 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Serie	GARANT Master
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	27 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13,5 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	23 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång