

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	18 mm
Serie	GARANT Master
Skaftdiameter D_s	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Mittförskjutning L_3	11 mm
Huvudängd L_1	36 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång