

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 8/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	10 mm
ISO-kod hållare	A08H SCLCR/L06
Serie	GARANT Master
Mittförskjutning L_3	5 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Spännhöjd L_2	7 mm
Huvudängd L_1	20 mm
totallängd L	100 mm
Skrivsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång