

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 12/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Vändskärsstorlek	6 mm
Huvudängd L ₁	24,3 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	14 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Serie	GARANT Master
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
ISO-kod hållare	A12L SCLCR/L06
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång