



Akkumulator- vinkelslipmaskin GWS, Typ: 18V-7



Beställningsdata

Ordernummer	077120 18V-7
GTIN	3165140978637
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

Extremt kraftfull 18 V batteridrivnen vinkelslip med kompakt utförande.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och laddare, inklusive skyddskåpa, monteringsfläns, spännmutter, extra handtag.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073854 och nr 073866.

Teknisk beskrivning

Mjukstart	nej
maximala vibrationer enligt EN	7 m/s ²
Dödmankoppling	nej
tillverkarens beteckning	GWS 18V-7
maximalt kapdjup	34 mm
Batterispänning	18 V
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Batterityp	Litiumjon
maximal skiv-Ø	125 mm

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Antal ingående batterier	0
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
Kickbackstopp	nej
vikt	2,3 kg
överbelastningsskydd	ja
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Återstartspärr	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner