

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 10/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Mittförskjutning L <sub>3</sub>	6 mm
Vändskärsstorlek	6 mm
Serie	GARANT Master
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
totallängd L	125 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	12 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	9 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
ISO-kod hållare	A10K SCLCR/L06
Passande vändskär	CC.. 0602..
Skruvsats förvändskär	269028 7
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång