

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/09mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260031 16/09 |
| GTIN | 4062406576721 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Mittförskjutning L ₃ | 9 mm |
| totallängd L | 180 mm |
| Serie | GARANT Master |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 18 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 8 |
| ISO-kod hållare | A16Q SCLCR/L09 |
| Spännhöjd L ₂ | 15 mm |
| Skaftdiameter D _s | 16 mm |
| Passande vändskär | CC.. 09T3.. |
| Huvudängd L ₁ | 31 mm |
| Vändskärsstorlek | 9 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktlag

Borrstång