

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	22 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	200 mm
Mittförskjutning $L_3$	11 mm
ISO-kod hållare	A20R SCLCR/L09
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Huvudängd $L_1$	36 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång