

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 25/09
GTIN	4062406576745
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 8
Skaftdiameter D_s	25 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Huvudängd L_1	43 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L09
Vändskärsstorlek	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	27 mm
Serie	GARANT Master
Mittförskjutning L_3	13,5 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång