

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260031 25/12
GTIN	4062406576752
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 9
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	27 mm
Spännhöjd $L_2$	23 mm
Huvudängd $L_1$	43 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Serie	GARANT Master
Passande vändskär	CC.. 1204..
Mittförskjutning $L_3$	13,5 mm
ISO-kod hållare	A25R SCLCR/L12
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång