

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	28 mm
totallängd L	180 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Serie	GARANT Master
Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L ₃	10 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång