

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260337 10/07
GTIN	4062406576820
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Spännhöjd L ₂	9 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
totallängd L	125 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
Skaftdiameter D _s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång