

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260336 12/07
GTIN	4062406576776
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftdiameter D_s	12 mm
Mittförskjutning L_3	8 mm
totallängd L	140 mm
Skrivsats för vändskär	269028 7
Huvudängd L_1	25 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
ISO-kod hållare	A12L SDUCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
Serie	GARANT Master
Spännhöjd L_2	11 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång