

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260337 16/07  |
| GTIN         | 4062406576844 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Skaftdiameter $D_s$                     | 16 mm                    |
| Spännhöjd $L_2$                         | 15 mm                    |
| Mittförskjutning $L_3$                  | 10 mm                    |
| ISO-kod hållare                         | A16Q SDUCR/L07           |
| totallängd L                            | 180 mm                   |
| Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$ | 19 mm                    |
| Huvudängd $L_1$                         | 28 mm                    |
| Skrivsats förvändskär                   | 269028 7                 |
| Passande vändskär                       | DC.. 0702..              |
| Vändskärsstorlek                        | 7 mm                     |
| Serie                                   | GARANT Master            |
| Norm                                    | DIN 8024                 |
| Användning                              | Vänster                  |
| Invändigt svarvdjup upp till            | 3×D                      |
| Invändig                                | ja                       |
| Användning                              | Längssvarvning invändigt |

Produktlag

Borrstång