

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260337 12/07
GTIN	4062406576837
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Mittförskjutning L_3	8 mm
Huvudängd L_1	25 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Serie	GARANT Master
ISO-kod hållare	A12L SDUCR/L07
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	140 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång