

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260336 16/11
GTIN	4062406576790
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Serie	GARANT Master
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	23 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L11
Mittförskjutning $L_3$	14 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Huvudängd $L_1$	28 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd $L_2$	15 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång