

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260336 10/07
GTIN	4062406576769
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	7 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Huvudängd L ₁	20 mm
Serie	GARANT Master
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	A10K SDUCR/L07
Spännhöjd L ₂	9 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång