

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260336 20/11 |
| GTIN | 4062406576806 |
| Artikelklass | 21T |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Serie | GARANT Master |
| Huvudängd L ₁ | 36 mm |
| ISO-kod hållare | A20R SDUCR/L11 |
| Spännhöjd L ₂ | 18 mm |
| Mittförskjutning L ₃ | 13 mm |
| Passande vändskär | DC.. 11T3.. |
| Skaftdiameter D _s | 20 mm |
| Vändskärsstorlek | 11 mm |
| totallängd L | 200 mm |
| Skrivsats för vändskär | 269028 8 |
| Minimiförborrningshåldiameter D _{min} | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktlag

Borrstång