

**Garant****GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260337 20/11
GTIN	4062406576868
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	18 mm
Serie	GARANT Master
Skrivsats förvändskär	269028 8
totallängd L	200 mm
Huvudängd $L_1$	36 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
ISO-kod hållare	A20R SDUCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång