

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 10/07
GTIN	4062406576882
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	A10K SDQCR/L07
Skaftdiameter D_s	10 mm
Mittförskjutning L_3	7 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
Huvudängd L_1	20 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

