

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260337 25/11
GTIN	4062406576875
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 8
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	GARANT Master
Huvudängd L ₁	40 mm
ISO-kod hållare	A25R SDUCR/L11
Mittförskjutning L ₃	16 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	23 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	31 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång