

Garant**GARANT Master Turn borrarstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260337 16/11
GTIN	4062406576851
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master
totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Huvudängd L ₁	28 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDUCR/L11
Mittförskjutning L ₃	14 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	23 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång