

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 12/07
GTIN	4062406576899
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	25 mm
Mittförskjutning L_3	8 mm
ISO-kod hållare	A12L SDQCR/L07
Serie	GARANT Master
Skruvsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	140 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

