

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 16/07
GTIN	4062406576905
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Serie	GARANT Master
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	19 mm
totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Huvudängd L_1	28 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L07
Spännhöjd L_2	15 mm
Mittförskjutning L_3	10 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

