

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 20/11
GTIN	4062406576929
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Spännhöjd L ₂	18 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	25 mm
ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
Serie	GARANT Master
totallängd L	200 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Huvudängd L ₁	36 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

