

**Garant****GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260331 12/07
GTIN	4062406576950
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
totallängd L	140 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Serie	GARANT Master
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-kod hållare	A12L SDQCR/L07
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	8 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

