

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260331 10/07
GTIN	4062406576943
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod hållare	A10K SDQCR/L07
Mittförskjutning L ₃	7 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
totallängd L	125 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L ₂	9 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm
Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	13 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

