

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 16/11
GTIN	4062406576912
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	15 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	23 mm
Serie	GARANT Master
Huvudängd L_1	28 mm
Mittförskjutning L_3	14 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
totallängd L	180 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L11
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

