

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260331 16/11
GTIN	4062406576974
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L ₃	14 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L11
totallängd L	180 mm
Serie	GARANT Master
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	23 mm
Huvudängd L ₁	28 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

