

**Garant**
**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/  
vändskärsstorlek: 20/11 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	260331 20/11
GTIN	4062406576981
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
Huvudängd L <sub>1</sub>	36 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	18 mm
totallängd L	200 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Serie	GARANT Master
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	13 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

