

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Höger, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	31 mm
Skrivsats förvändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A25R SDQCR/L11
Skaftdiameter D_s	25 mm
Serie	GARANT Master
Huvudängd L_1	40 mm
Mittförskjutning L_3	16 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Spännhöjd L_2	23 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

