

Garant**GARANT Master Turn borrarstang stål spiraliserat, Vänster, Skaft-Ø/
vändskärsstorlek: 16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260331 16/07
GTIN	4062406576967
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L ₃	10 mm
Spännhöjd L ₂	15 mm
totallängd L	180 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftdiameter D _s	16 mm
Skrivsats för vändskär	269028 7
ISO-kod hållare	A16Q SDQCR/L07
Huvudängd L ₁	28 mm
Serie	GARANT Master
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	19 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrarstang

