

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Typ: 16/3****Beställningsdata**

Ordernummer	274171 16/3
GTIN	4062406577674
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

För vändskär nr 275000 – 275015.

Användningsdata:

För sticksvarvning från diameter $D_{\min} = 14$ mm.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	16 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	25 mm
Spårbredd w	2,2; 3 mm
totallängd L	78 mm
t_{\max} invändig bearbetning	3 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{\min}	14 mm
användningsområde	#radiellt instick, invändigt
Användning	Vänster
Invändig	ja
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktlag

Borrstång